

La famiglia prodotti Unitron a colpo d'occhio.



Profilo della prestazione	Da lieve a severa	Da lieve a severa	Da lieve a severa	Da lieve a severa	Da lieve a severa	Da severa a profonda	Da severa a profonda
Tipo di perdita uditiva	Da lieve a severa	Da lieve a severa	Da lieve a severa	Da lieve a severa	Da lieve a severa	Da severa a profonda	Da severa a profonda
Canali	20	16	8	4	4	8	4
Bande	20	16	8	8	8	8	8
Tipi di elaborazione	WDRC	WDRC Limitazione Lineare	WDRC Limitazione Lineare	WDRC Limitazione Lineare	WDRC Limitazione Lineare	WDRC Limitazione Lineare	WDRC Limitazione Lineare
Funzionalità							
Programmi automatici	AutoPro4™	AutoPro3™	AutoPro2™			AutoPro2™	
Programmi di ascolto manuali	Fino a 3	Fino a 3	Fino a 3	Fino a 4	Fino a 2	Fino a 3	Fino a 2 (e 1 programma dedicato al telefono o ai sistemi FM)
Bilanciamento comfort-chiarzza	✓	✓					
Controllo OnBoard™ (controllo volume o pulsante di programmazione)	✓	✓	✓	✓			
Smart Control	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale		Opzionale	
Impostazione dei microfoni	Direzionalità adattiva multi-banda	Direzionale adattivo	Direzionale adattivo	Direzionale fisso	Direzionale fisso	Direzionalità adattiva multi-banda	Omnidirezionale
AntiShock™	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Innalzamento del parlato	LD	LD	LD	LD		SP	
Contro-fase	Potenziato	Potenziato	Potenziato	Potenziato	Potenziato	Potenziato	Potenziato
Data logging	Include le modifiche a comfort-chiarzza e VC nei programmi automatici e manuali	Include le modifiche a comfort-chiarzza e VC nei programmi automatici e manuali	Data logging avanzato	Data logging avanzato	Data Logging	Data logging avanzato	Data Logging
Auto-apprendimento	✓						
LearnNow™ (con Smart Control)	✓						
MyMusic™	✓	✓	✓				
Riduzione del rumore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Amplificatore bassi						✓	
Controllo rumore del vento	✓	✓	✓	✓		✓	
Easy-t	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓
Bobina telefonica	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Easy-DAI	✓	✓	✓	✓		✓	
Segnale acustico di programmazione	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Avviso batteria scarica	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adattamento aperto	✓	✓	✓	✓	✓		
Tecnologia CRT (ricevitore nel condotto)	✓	✓	✓	✓			
CIC Power	✓	✓	✓	✓	✓		
Compatibile FM	✓	✓	✓	✓	✓	✓**	✓**

La famiglia prodotti Unitron a colpo d'occhio.

	l'aison	conversa·NT	unison			breeze
			UNISON 6	UNISON 3	UNISON ESSENTIAL	
PROFILO PRESTAZIONE						
Range di perdita	Media a severa/profonda	Media a severa/profonda includendo alte frequenze	✓ Media a profonda includendo alte frequenze	✓ Media a profonda includendo alte frequenze	✓ Media a profonda includendo alte frequenze	Media a profonda
Canali	16	16	6	3	3	1 (Custom WDRC – 2)
Bande	16	16	6	6	6	1 (Custom WDRC – 2)
Tipi di processo	Analisi Dinamica del Range	processo a 4 livelli	✓ WDRC Soppressione del Rumore ASP Compressione Adattiva Limitatore Lineare	✓ WDRC Limitatore Lineare	WDRC	Modello WDRC Modello AGCo Modello Lineare
CARATTERISTICHE						
Programma Automatico	✓ SoundScene Dinamico	✓ Microfono Automatico				
Programma d'Ascolto	● Fino a 3	● Fino a 3	● Fino a 3	● Fino a 3	● 1	● 1
Possibilità di Disattivare i Programmi d'Ascolto	●	●	●	●		
Direzionalità	✓ Beamformer Adattivo (eccetto CIC, MC)	✓ Microfono Automatico e Beamformer Adattivo (eccetto CIC, MC)	● Sistema Doppio Microfono Direzionale: Personalizzato – Opzionale; Retroauricolare - Sì	✓ Sistema Doppio Microfono Direzionale: Personalizzato – Opzionale; Retroauricolare - Sì		✓ Personalizzato – Opzionale; Retroauricolare - No
Controllo Anti Feedback	✓ Eliminazione Feedback in Tempo Reale	● Eliminazione Feedback in Tempo Reale	✓ Eliminazione Adattiva Feedback Controllo Feedback in Multibanda	✓ Eliminazione Adattiva Feedback Controllo Feedback in Multibanda	Controllo Feedback in Multibanda	
Soluzione per Telefono	● Opzione Facile t-coil	● Opzione Facile t-coil (eccetto CIC, MC)	✓ Opzione Facile t-coil (solo nei personalizzati)	✓ Opzione Facile t-coil (solo nei personalizzati)	✓ Opzione Facile t-coil (solo nei personalizzati)	● Opzione telecoil
Controllo Anti Vento	✓ Controllo Anti Vento	● Controllo Anti Vento				
Riduzione del Rumore	✓ Riduzione Intelligente del Rumore 2.0	● Riduzione Intelligente del Rumore	✓			
Perfezionamento Acustico	●	●	●	●	●	
Audiometria In-situ	●	●	●	●	●	
Tubetto Sottile/Adattamento Aperto		✓	✓	✓		
Espansione Modalità Quiete	●	●	●	●	●	●
Bobina Telefonica Opzionale	●	●	●	●	●	●
Compatibile MLx	●	● (eccetto retroauricolare 10A)	● (eccetto retroauricolare 10A)	● (eccetto retroauricolare 10A)	●	
Compatibile Microfono WiFi con Sistema Retroauricolare	●	● (eccetto retroauricolare 10A e tubetto sottile pila 13 senza VC)	● (eccetto retroauricolare 10A e tubetto sottile pila 13 senza VC)	● (eccetto retroauricolare 10A e tubetto sottile pila 13 senza VC)	●	
Controllo Volume Manuale (può essere disattivato)	●	● (eccetto CIC, Moda 10A)	● (eccetto CIC, Moda 10A)	● (eccetto CIC, Moda 10A)	●	● (Non può essere disattivato)
Avvio Silenziato	●	●	●	●		
Indicatore Volume Ideale	●	●	✓	✓	✓	
Indicatore Beep di Programma	●	●	●	●		
Avviso Batteria Scarica	●	●	●	●	●	●

✓ Valore Extra in questa categoria

La Famiglia dei Prodotti Digitali è disponibile in tutta la gamma di stili, da CIC a Conca piena di Potenza, Retroauricolari e Retroauricolari di Alta Potenza.